


Privijalo z navojnim obročem

COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN



ACS KTW/W270 Reg31

Območje uporabe

Montaža	privijalo z navojnim obročem
Tlačna trdnost [bar]	50

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	93,5
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Pritezni vrtilni moment [Nm]	100
Povezava senzorja	Ø 8 mm
Procesni priključek	povezava z navojem G 1/2

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------