


Privijalo z navojnim obročem

COMPR. FITTING F. MOUNT. CLAMP



Območje uporabe

Montaža	privijalo z navojnim obročem
Tlačna trdnost [bar]	1
Opomba o stopnji tlaka	50 bar v primeru zavarjene inštalacije

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	91,5
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	Ø 8 mm
Procesni priključek	Ø 23 mm

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------