


Spojni spojnik za procesne senzorje

MOUNTING ADAPTER G3/4



1 tesnila

Območje uporabe

Izvedba	za kapacitivne senzorje nivoja polnjenja LK, LI, LT, LL
Montaža	Vpenjalno privijalo
Tlačna trdnost [bar]	0,5

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...80
--------------------------	--------

Mehanski podatki

Teža [g]	250
Mere [mm]	Ø 39 / L = 44
Materiali	Prirobnica: legirano jeklo; slepa matica: legirano jeklo; Distančnik: medenina; vpenjalni obroč: FKM; Tesnilo: Tesnit
Pritezni vrtilni moment [Nm]	6...9
Povezava senzorja	Ø 16 mm
Procesni priključek	povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------