


Spojni spojnik za procesne senzorje

MOUNTING ADAPTER G1



1 tesnila

Območje uporabe

Izvedba za kapacitivne senzorje nivoja polnjenja LK, LI, LT, LL

Montaža Vpenjalno privijalo

Tlačna trdnost [bar] 0,5

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] 0...80

Mehanski podatki

Teža [g] 335

Mere [mm] Ø 39 / L = 57

Materiali Prirobnica: legirano jeklo; slepa matica: legirano jeklo;
Distančnik: medenina; vpenjalni obroč: FKM; Tesnilo: Tesnit

Pritezni vrtilni moment [Nm] 6...9

Povezava senzorja Ø 16 mm

Procesni priključek povezava z navojem G 1 zunanji navoj

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov