


Spojni spojnik za procesne senzorje

MOUNTING ADAPTER G3/4/D22



Območje uporabe

Izvedba	za klimatsko cev LK, LI
Montaža	Vpenjalno privijalo
Tlačna trdnost [bar]	0,5

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...80
--------------------------	--------

Mehanski podatki

Teža [g]	195,5
Mere [mm]	$\varnothing 39$ / L = 42
Materiali	legirano jeklo; NBR; Tesnit; medenina
Pritezni vrtilni moment [Nm]	6...8
Povezava senzorja	$\varnothing 22$ mm
Procesni priključek	povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------