


Spojni spojnik za procesne senzorje

FITTING LI G3/4/D16



Območje uporabe

Izvedba	za kapacitivne senzorje nivoja polnjenja LI
Montaža	Vpenjalno privijalo
Tlačna trdnost [bar]	0,5

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...60
--------------------------	--------

Mehanski podatki

Teža [g]	67,8
Mere [mm]	Ø 31 / L = 36
Materiali	medenina ponikljano; TPE; Tesnilo: FKM
Pritezni vrtilni moment [Nm]	10
Povezava senzorja	Ø 16 mm
Procesni priključek	povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------