


Spojni spojnik za procesne senzorje

G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM



- 1 vpenjalni vijak
2 vpenjalni obroč
3 Navojni adapter

EC 1935/2004 

Območje uporabe

Uporaba	področje higiene
Montaža	Vpenjalno privijalo
Mediji	pastozni mediji in mediji z vsebnostjo trdnih snovi
Tlačna trdnost [bar]	10
Brez medprostora	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-10...150
--------------------------	-----------

Mehanski podatki

Teža [g]	100
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); vpenjalni obroč: PEEK
Pritezni vrtilni moment [Nm]	< 10; (navojni adapter; 10 ± 1 Vpenjalni adapter)
Povezava senzorja	Ø 8 mm
Procesni priključek	povezava z navojem G 1/2 tesnilni stožec

E43020



Spojni spojnik za procesne senzorje

G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------