



Klimatska cev za senzorje nivoja

CLIMATIC TUBE L=264



Območje uporabe

Izvedba	za kapacitivne senzorje nivoja polnjenja LK, LI	
Mediji	voda; mediji na vodni bazi	
Temperatura medija	[°C]	0...65
Tlačna trdnost	[bar]	0,5

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	20...60
---------------------	------	---------

Mehanski podatki

Teža	[g]	86
Materiali	PP-H; NBR	
Dolžina D	[mm]	264

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov	
-----------------	---------	--