




Klimatska cev za senzorje nivoja

CLIMATIC TUBE L=132



Območje uporabe

Izvedba	za kapacitivne senzorje nivoja polnjenja LK, LI
Mediji	voda; mediji na vodni bazi
Temperatura medija [°C]	0...65
Tlačna trdnost [bar]	0,5

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	20...60
--------------------------	---------

Mehanski podatki

Teža [g]	56
Materiali	PP-H; NBR
Dolžina D [mm]	132

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------