


Prirobnična plošča za senzorje nivoja

FLANGE PLATE 65-80/G3/4



Območje uporabe

Izvedba

za senzorje nivoja polnjenja LR

Tlak v rezervoarju [bar]

-1...16; (odvisno od uporabljenega tesnila)

Mehanski podatki

Teža [g]

196,4

Materiali

Prirobnična: nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Pritezni vrtilni moment [Nm]

6...9

Povezava senzorja

povezava z navojem G 3/4 notranji navoj

Procesni priključek

Prirobnična Ø 80 mm

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov