




Prirobnična plošča za senzorje nivoja

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4



Območje uporabe

Izvedba	za senzorje nivoja polnjenja LR
Montaža	skladno z DIN 24557
Tlak v rezervoarju [bar]	-1...16

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...80
--------------------------	--------

Mehanski podatki

Teža [g]	266,8
Vrsta montaže	skladno z DIN 24557
Materiali	Prirobnična: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); Tesnilo: NBR
Pritezni vrtilni moment [Nm]	< 40
Povezava senzorja	povezava z navojem 3/4" NPT notranji navoj
Procesni priključek	Prirobnična Ø 90 mm

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------