


Koaksialna cev za senzorje nivoja

LR COAX TUBE G3/4 L240



1 Pritrdilna sponka za centrirni kos

CRN

Območje uporabe

Izvedba	za senzorje nivoja polnjenja LR
Temperatura medija [°C]	-40...200
Tlačna trdnost [bar]	16
Vakuumska odpornost [mbar]	-1000
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar]	16

Mehanski podatki

Teža	[g]	180,5
Materiali		Koaksialna cev: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Tesnilo: NBR ojačena vlakna; Enota za središčenje: PPS ojačena vlakna; Pritrdilna sponka: nerjavno jeklo (1.4310 / 301)
Povezava senzorja		povezava z navojem G 3/4 notranji navoj
Procesni priključek		povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj
Dolžina D	[mm]	240

Pribor

V sklopu dobave	Tesnilo: 1
-----------------	------------

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------