


Koaksialna cev za senzorje nivoja

LR COAX TUBE G3/4 L1000



1 Pritrdilna sponka za centrirni kos

CRN

Območje uporabe	
Izvedba	za senzorje nivoja polnjenja LR
Temperatura medija [°C]	-40...200
Tlačna trdnost [bar]	16
Vakuumska odpornost [mbar]	-1000
MAWP (za uporabo skladno s CRN)	16
Mehanski podatki	
Teža [g]	570
Materiali	Koaksialna cev: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Tesnilo: NBR ojačena vlakna; Enota za središčenje: PPS ojačena vlakna; Pritrdilna sponka: nerjavno jeklo (1.4310 / 301)
Povezava senzorja	povezava z navojem G 3/4 notranji navoj
Procesni priključek	povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj
Dolžina D [mm]	1000
Pribor	
V sklopu dobave	Tesnilo: 1
Dodatki (izbirno)	Centrirni kos za koaksialne cevi: 1, E43222
Opombe	
Opombe	Pri uporabi pod pogoji DNV GL je potrebna namestitev dodatnega centrirnega kosa
Embalážna enota	1 Kosov