


Koaksialna cev za senzorje nivoja

LR COAX TUBE G3/4 L1200



1 Pritrdilna sponka za centrinski kos

CRN

Območje uporabe

Izvedba	za senzorje nivoja polnjenja LR
Temperatura medija [°C]	-40...200
Tlačna trdnost [bar]	16
Vakuumska odpornost [mbar]	-1000
MAWP (za uporabo skladno s [bar] CRN)	16

Mehanski podatki

Teža [g]	690
Materiali	Koaksialna cev: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Tesnilo: NBR ojačena vlakna; Enota za središčenje: PPS ojačena vlakna; Pritrdilna sponka: nerjavno jeklo (1.4310 / 301)
Povezava senzorja	povezava z navojem G 3/4 notranji navoj
Procesni priključek	povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj
Dolžina D [mm]	1200

Pribor

V sklopu dobave	Tesnilo: 1
-----------------	------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------