


## Koaksialna cev za senzorje nivoja

LR COAX TUBE G3/4 L1600



1 Pritrdilna sponka za centrirni kos

## CRN

## Območje uporabe

|                                 |                                 |  |
|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Izvedba                         | za senzorje nivoja polnjenja LR |  |
| Temperatura medija [°C]         | -40...200                       |  |
| Tlačna trdnost [bar]            | 16                              |  |
| Vakuumska odpornost [mbar]      | -1000                           |  |
| MAWP (za uporabo skladno s CRN) | 16                              |  |

## Mehanski podatki

|                     |                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Teža [g]            | 890                                                                                                                                                                    |  |
| Materiali           | Koaksialna cev: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Tesnilo: NBR ojačena vlakna; Enota za središčenje: PPS ojačena vlakna; Pritrdilna sponka: nerjavno jeklo (1.4310 / 301) |  |
| Povezava senzorja   | povezava z navojem G 3/4 notranji navoj                                                                                                                                |  |
| Procesni priključek | povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj                                                                                                                                 |  |
| Dolžina D [mm]      | 1600                                                                                                                                                                   |  |

## Pribor

|                   |                                          |  |
|-------------------|------------------------------------------|--|
| V sklopu dobave   | Tesnilo: 1                               |  |
| Dodatki (izbirno) | Centrirni kos za koaksialne cevi: E43222 |  |

## Opombe

|                 |                                                                                 |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Opombe          | Pri uporabi pod pogoji DNV GL je potrebna namestitev dodatnega centrirnega kosa |  |
| Embalážna enota | 1 Kosov                                                                         |  |