




Koaksialna cev za senzorje nivoja

LR COAX TUBE NPT L700



1 Pritrdilna sponka za centrinski kos

CRN

Območje uporabe

Izvedba	za senzorje nivoja polnjenja LR	
Temperatura medija [°C]	-40...200	
Tlačna trdnost [bar]	16	
Vakuumska odpornost [mbar]	-1000	
MAWP (za uporabo skladno s [bar] CRN)	16	

Mehanski podatki

Teža [g]	440	
Materiali	Koaksialna cev: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Enota za središčenje: PPS ojačena vlakna; Pritrdilna sponka: nerjavno jeklo (1.4310 / 301)	
Povezava senzorja	povezava z navojem G 3/4 notranji navoj	
Procesni priključek	povezava z navojem 3/4" NPT zunanji navoj	
Dolžina D [mm]	700	

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------