


## Procesni adapter za higienični cevni spojnik

ADAPT G1/2-DIN11851 DN25

EC 1935/2004 FCM 

## Območje uporabe

|                |       |    |
|----------------|-------|----|
| Tlačna trdnost | [bar] | 40 |
|----------------|-------|----|

## Dovoljenja/preverjanja

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
| Varnostna navodila        | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.            |

## Mehanski podatki

|                                               |     |                                              |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| Teža                                          | [g] | 219,5                                        |
| Materiali                                     |     | nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)               |
| Povezava senzorja                             |     | G 1/2 tesnilni stožec                        |
| Procesni priključek                           |     | Cevni vijačni priključek DN25 (1") DIN 11851 |
| Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov     |     | 0,4 / 4                                      |
| Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866 |     | H4                                           |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|