


Procesni adapter za higienični cevni spojnik

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

EC 1935/2004 FCM 

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	40
----------------	-------	----

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža	[g]	341,5
Materiali		nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja		G 1/2 tesnilni stožec
Procesni priključek		Cevni vijačni priključek DN40 (1,5") DIN 11851
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov		0,4 / 4
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866		H4

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------