


## Procesni adapter Varivent

ADAPT G1/2-VARIVENT D50



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

## Območje uporabe

|                |       |    |
|----------------|-------|----|
| Tlačna trdnost | [bar] | 25 |
|----------------|-------|----|

## Mehanski podatki

|                                           |                                     |     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Teža                                      | [g]                                 | 367 |
| Materiali                                 | nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)      |     |
| Povezava senzorja                         | G 1/2 tesnilni stožec               |     |
| Procesni priključek                       | Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm |     |
| Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | 0,4 / 4                             |     |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|