


Procesni adapter Varivent

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Območje uporabe

Tlačna trdnost	[bar]	25
----------------	-------	----

Mehanski podatki

Teža	[g]	596
Materiali		nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja		G 1/2 tesnilni stožec
Procesni priključek		Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov		0,4 / 4
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866		H4

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------