




Varilni adapter za procesne senzorje

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



1 Odprtina za puščanje



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Območje uporabe

Izvedba	za cevi, z odprtino za puščanje
Tlačna trdnost [bar]	50
Opomba o stopnji tlaka	za povezavo senzor - adapter

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	160
Materiali	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja	G 1/2 tesnilni stožec
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 29 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4

Pribor

V sklopu dobave	O-obroči:, FKM
-----------------	----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------