




Procesni adapter s tremi sponkami

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 Odprtina za puščanje



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Območje uporabe

Izvedba	z odprtino za puščanje
Tlačna trdnost [bar]	25
MAWP (za uporabo skladno s [bar] CRN)	25

Mehanski podatki

Teža [g]	203
Materiali	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja	G 1/2 tesnilni stožec
Procesni priključek	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,4 / 4

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------