




T-kos

T-PIPE/G1/2/L100/DN25



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Območje uporabe		
Izvedba	za senzorje in adapterje s procesnim priključkom G ½ A	
Tlačna trdnost	[bar]	40
Dovoljenja/preverjanja		
Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.	
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	327
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Povezava senzorja	G 1/2 tesnilni stožec	
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 29 mm	
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,8 / 4	
Pribor		
V sklopu dobave	O-obroč: 1, FKM	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	