




T-kos

T-PIPE/G1/2/L140/DN50



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Območje uporabe

Izvedba	za senzorje in adapterje s procesnim priključkom G 1/2 A
Tlačna trdnost [bar]	20

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	667,5
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Povezava senzorja	G 1/2 tesnilni stožec
Procesni priključek	Privarjeni adapter Ø 53 mm
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	0,8 / 4

Pribor

V sklopu dobave	O-obroč: 1, FKM
-----------------	-----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------