


Priključni kabel

CABLE CAN ADAPTER



L: 0,15 m

Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Izvedba

adaptrski kabel vodila CAN

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

4

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-30...80

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

48,8

Mere

[mm]

20 x 20 x 55

Materiali

PUR

Material ulitega dela

PUR

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Priključni kabel

CABLE CAN ADAPTER

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Električni priključek

Kabel: 0,15 m, PUR / PVC, črn, Ø 6,8 mm; 4 x 0,25 mm²

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno

