


Koaksialna cev za senzorje nivoja

LR COAX TUBE G3/4 L700 SLOTTED



1 Pritrdilna sponka za centrinski kos

CRN

Območje uporabe

Izvedba	zasnova z režami, za senzorje nivoja polnjenja, LR	
Temperatura medija [°C]		-40...200
Tlačna trdnost [bar]		16
Vakuumska odpornost [mbar]		-1000
MAWP (za uporabo skladno s CRN)		16

Mehanski podatki

Teža [g]	385
Materiali	Koaksialna cev: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Tesnilo: NBR ojačena vlakna; Enota za središčenje: PPS ojačena vlakna; Pritrdilna sponka: nerjavno jeklo (1.4310 / 301)
Povezava senzorja	povezava z navojem G 3/4 notranji navoj
Procesni priključek	povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj
Dolžina D [mm]	700

Pribor

V sklopu dobave	Tesnilo: 1
-----------------	------------

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------