


Procesni adapter za cevni spojnik SMS

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"



1 Tesnilni rob



EC 1935/2004 FCM FDA

Območje uporabe

Izvedba	z odprtino za puščanje
Tlačna trdnost [bar]	16

Dovoljenja/preverjanja

Direktiva o tlačni opremi	Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljaivec.
Varnostna navodila	Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe.

Mehanski podatki

Teža [g]	570,5
Materiali	nerjavno jeklo (1.4435 / 316L)
Povezava senzorja	G 1/2 tesnilni stožec
Procesni priključek	pribor za SMS cevi DN50 (2")
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov	< 0,8 / 8
Tesnjenje	od kovine do PEEK

E43344



Procesni adapter za cevni spojnik SMS

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Higienična oprema razreda
skladno z DIN 11866

H3

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov