


Spojni adapter za procesne senzorje

VARIABLE CLAMP ADAPTER 150



- 1 vtičnica
- 2 Objemka
- 3 zadrževalni element
- 4 namestitev s sponko, zatezni moment 25...30 Nm
- 5 zaklepna matica, zatezni moment min. 25 Nm
- 6 varnostni kabel

EHEDG Certified

Območje uporabe

Izvedba	za higienske prilagoditve G 1/2, za senzor nivoja LMT104
Montaža	Vpenjalno privijalo

Mehanski podatki

Teža	[g]	174,5
Materiali	PEEK-GF30; nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Povezava senzorja	Ø 14 mm	
Procesni priključek	povezava z navojem G 1/2 tesnilni stožec	

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------