




Koaksialna cev za senzorje nivoja

LR COAX TUBE G3/4 L265



1 Pritrdilna sponka za enoto za središčenje

CRN

Območje uporabe		
Izvedba	za senzorje nivoja polnjenja LR	
Temperatura medija	[°C]	-40...200
Tlačna trdnost	[bar]	16
Vakuumska odpornost	[mbar]	-1000
MAWP (za uporabo skladno s CRN)	[bar]	16
Mehanski podatki		
Teža	[g]	194
Materiali	Koaksialna cev: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Tesnilo: NBR ojačena vlakna; Pritrdilna sponka: nerjavno jeklo (1.4310 / 301); Enota za središčenje: PPS ojačena vlakna	
Povezava senzorja	povezava z navojem G 3/4 notranji navoj	
Procesni priključek	povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj	
Dolžina D	[mm]	265
Pribor		
V sklopu dobave	Tesnilo: 1	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	