


## Koaksialna cev za senzorje nivoja

LR COAX TUBE G3/4 L2000



1 Pritrdilna sponka za enoto za središčenje

## CRN

| Območje uporabe                 |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba                         | za senzorje nivoja polnjenja, LR205x, LRx020                                                                                                                           |
| Temperatura medija [°C]         | -40...200                                                                                                                                                              |
| Tlačna trdnost [bar]            | 16                                                                                                                                                                     |
| Vakuumska odpornost [mbar]      | -1000                                                                                                                                                                  |
| MAWP (za uporabo skladno s CRN) | 16                                                                                                                                                                     |
| Mehanski podatki                |                                                                                                                                                                        |
| Teža [g]                        | 1085                                                                                                                                                                   |
| Materiali                       | Koaksialna cev: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Tesnilo: NBR ojačena vlakna; Pritrdilna sponka: nerjavno jeklo (1.4310 / 301); Enota za središčenje: PPS ojačena vlakna |
| Povezava senzorja               | povezava z navojem G 3/4 notranji navoj                                                                                                                                |
| Procesni priključek             | povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj                                                                                                                                 |
| Dolžina D [mm]                  | 2000                                                                                                                                                                   |
| Pribor                          |                                                                                                                                                                        |
| V sklopu dobave                 | Tesnilo: 1                                                                                                                                                             |
| Dodatki (izbirno)               | Centrirni kos za koaksialne cevi: 1, E43222                                                                                                                            |
| Opombe                          |                                                                                                                                                                        |
| Opombe                          | Pri uporabi pod pogoji DNV GL je potrebna namestitev dodatnega centrirnega kosa                                                                                        |
| Embalažna enota                 | 1 Kosov                                                                                                                                                                |