




Koaksialna cev za senzorje nivoja

LR COAX TUBE NPT L2000



CRN

Območje uporabe	
Izvedba	za senzorje nivoja polnjenja LR
Temperatura medija [°C]	-40...200
Tlačna trdnost [bar]	16
Vakuumska odpornost [mbar]	-1000
MAWP (za uporabo skladno s [bar] CRN)	16
Mehanski podatki	
Teža [g]	1120
Materiali	Koaksialna cev: nerjavno jeklo (1.4301 / 304); Pritrdilna sponka: nerjavno jeklo (1.4310 / 301); Enota za središčenje: PPS ojačena vlakna
Povezava senzorja	povezava z navojem G 3/4 notranji navoj
Procesni priključek	povezava z navojem 3/4" NPT zunanji navoj
Dolžina D [mm]	2000
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov