




Giblivi spojnik za kodirnike

COUPLING 25-6-8-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
2 globina der Klemmnabe

Mehanski podatki		
Teža	[g]	27,4
Mere	[mm]	Ø 25 / L = 24
Materiali		aluminij
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	zatezni moment vijakov: 120 Ncm
Zunanji premer D	[mm]	25
Notranji premer 1	[mm]	6
Notranji premer 2	[mm]	8
Globina vpenjalnega pesta	[mm]	7
Vpenjalni vijak	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
Dolžina	[mm]	24
Maks. obrat, mehanski	[U/min]	8000
Maks. aksialni premik gredi	[mm]	± 0,5
Maks. napačna poravnost radialne gredi	[mm]	± 0,3
Maks. kotni zamik	[°]	± 4,0
Opombe		
Opombe	Prikazani podatki veljajo za spoje z zgornjimi izvrtinami pesta pri temperaturi okolice 23 °C. Vrednosti za radialni, kotni in aksialni premik so maksimalne vrednosti, ki med delom ne smejo sočasno doseči svojega maksimuma.	
Embalažna enota	1 Kosov	