


## Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGR120ALLFKZE

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Električni podatki

|                      |     |             |
|----------------------|-----|-------------|
| Obratovalna napetost | [V] | 4,5...30 DC |
|----------------------|-----|-------------|

## Pogoji okolja

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -40...125 |
|---------------------|------|-----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Zaščita | IP 40 |
|---------|-------|

## Mehanski podatki

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| Mere | [mm] | 33 x 33 x 75 |
|------|------|--------------|

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Materiali | medenina oplašeno s plastiko |
|-----------|------------------------------|

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Material ulitega dela | medenina, oplašeno s plastiko |
|-----------------------|-------------------------------|

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Material slepe matice | medenina, oplašeno s plastiko |
|-----------------------|-------------------------------|

## Opombe


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek

spajkani priključek: ...1 mm<sup>2</sup>

## Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x Bajonet, ravno; Oblikovano telo: medenina, oplašeno s plastiko; Zaklep: medenina, oplašeno s plastiko



# E60049



## Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGR120ALLFKZE

### Priključek

