


Giblivi spojnik za kodirnike

COUPLING 19,2-6-6-28-KV



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 globina der Klemmnabe

Mehanski podatki

Teža	[g]	18,1
Mere	[mm]	Ø 19 / L = 28
Materiali		aluminij
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	zatezni moment vijakov: 120 Ncm
Zunanji premer D	[mm]	19
Notranji premer 1	[mm]	6
Notranji premer 2	[mm]	6
Globina vpenjalnega pesta	[mm]	6,5
Vpenjalni vijak	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Dolžina	[mm]	28
Maks. obrat, mehanski	[U/min]	6000
Maks. aksialni premik gredi	[mm]	± 0,4
Maks. napačna poravnost radialne gredi	[mm]	± 0,25
Maks. kotni zamik	[°]	± 4,0

Opombe

Opombe	Prikazani podatki veljajo za spoje z zgornjimi izvrtinami pesta pri temperaturi okolice 23 °C. Vrednosti za radialni, kotni in aksialni premik so maksimalne vrednosti, ki med delom ne smejo sočasno doseči svojega maksimuma.
Embalažna enota	1 Kosov