


Gibljivi spojnik za kodirnike

COUPLING 25-6-8-32-KV

stara serija izdelkov



Mehanski podatki

Teža	[g]	35,5
Mere	[mm]	Ø 25 / L = 32
Materiali		aluminij
Zunanji premer D	[mm]	25
Notranji premer 1	[mm]	6
Notranji premer 2	[mm]	8
Dolžina D	[mm]	32
Globina vpenjalnega pesta	[mm]	8
Vpenjalni vijak	[mm]	M3
Maks. obrat, mehanski	[U/min]	6000
Maks. aksialni premik gredi	[mm]	± 0,5
Maks. napačna poravnost radialne gredi	[mm]	± 0,35
Maks. kotni zamik	[°]	± 4,0

Opombe

Opombe	Prikazani podatki veljajo za spoje z zgornjimi izvrtinami pesta pri temperaturi okolice 23 °C. Vrednosti za radialni, kotni in aksialni premik so maksimalne vrednosti, ki med delom ne smejo sočasno doseči svojega maksimuma.
Embalažna enota	1 Kosov