


Sklopna vzmetna podložka električno izolacijska

SPRING COUPLING 30-6-6-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 globina der Klemmnabe

Mehanski podatki

Teža	[g]	31,6
Mere	[mm]	Ø 30 / L = 22
Materiali		aluminij; PA
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	zatezni moment vijakov: 120 Ncm
Zunanji premer D	[mm]	30
Notranji premer 1	[mm]	6
Notranji premer 2	[mm]	6
Globina vpenjalnega pesta	[mm]	7
Vpenjalni vijak	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Dolžina	[mm]	22
Maks. obrat, mehanski	[U/min]	12000
Maks. aksialni premik gredi	[mm]	± 0,4
Maks. napačna poravnanoost radialne gredi	[mm]	± 0,3
Maks. kotni zamik	[°]	± 2,5

Opombe

Opombe	Prikazani podatki veljajo za spoje z zgornjimi izvrtinami pesta pri temperaturi okolice 23 °C. Vrednosti za radialni, kotni in aksialni premik so maksimalne vrednosti, ki med delom ne smejo sočasno doseči svojega maksimuma.
Embalažna enota	1 Kosov