


## Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGK120MKRFKSG



## Električni podatki

|                      |     |             |
|----------------------|-----|-------------|
| Obratovalna napetost | [V] | 4,5...30 DC |
|----------------------|-----|-------------|

## Pogoji okolja

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -40...125 |
| Zaščita             |      | IP 67     |

## Mehanski podatki

|                       |      |                                                               |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| Teža                  | [g]  | 43                                                            |
| Mere                  | [mm] | 28 x 28 x 52                                                  |
| Materiali             |      | medenina oplaščeno s plastiko; PA 6.6 črn                     |
| Material ulitega dela |      | medenina/PA 6.6, oplaščeno s plastiko                         |
| Material slepe matice |      | medenina, oplaščeno s plastiko / PA 6.6, oplaščeno s plastiko |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|


## Električni priključek

spajkani priključek: ...1 mm<sup>2</sup>

## Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina/PA 6.6, oplaščeno s plastiko; Zaklep: medenina, oplaščeno s plastiko

Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina/PA 6.6, oplaščeno s plastiko; Zaklep: PA 6.6, oplaščeno s plastiko



# E60122



## Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGK120MKRFKSG

### Priključek

