


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGK120--LFKSG



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	4,5...30 DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...125
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	45
Mere	[mm]	28 x 28 x 53
Materiali		medenina oplašeno s plastiko; PA 6.6 črn
Material ulitega dela		medenina/PA 6.6, oplašeno s plastiko

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

spajkani priključek: ...1 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina/PA 6.6, oplašeno s plastiko



E60124



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGK120--LFKSG

Priključek

