


Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGK120MKRFKSG



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	4,5...30 DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...125
---------------------	------	-----------

Zaščita		IP 67
---------	--	-------

Mehanski podatki

Teža	[g]	45,2
------	-----	------

Mere	[mm]	28 x 28 x 52
------	------	--------------

Materiali		medenina oplašeno s plastiko; PA 6.6 črn
-----------	--	--

Material ulitega dela		medenina/PA 6.6, oplašeno s plastiko
-----------------------	--	--------------------------------------

Material slepe matice		medenina, oplašeno s plastiko / PA 6.6, oplašeno s plastiko
-----------------------	--	---

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------


Električni priključek

spajkani priključek: ...1 mm²

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina/PA 6.6, oplašeno s plastiko; Zaklep: medenina, oplašeno s plastiko

Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina/PA 6.6, oplašeno s plastiko; Zaklep: PA 6.6, oplašeno s plastiko





Vtič z možnostjo ožičenja

SSTGK120MKRFKSG

Priključek

