


Priključni kabel z vtičnico

ADOGK120MKR0010B12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	4,5...30 DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Zaščita		IP 67
---------	--	-------

Mehanski podatki

Teža	[g]	957,2
------	-----	-------

Mere	[mm]	28 x 28 x 52
------	------	--------------

Materiali		medenina oplašeno s plastiko; PA 6.6 črn
-----------	--	--

Material ulitega dela		medenina/PA 6.6, oplašeno s plastiko
-----------------------	--	--------------------------------------

Material slepe matice		medenina, oplašeno s plastiko / PA 6.6, oplašeno s plastiko
-----------------------	--	---

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------



Priključni kabel z vtičnico

ADOGK120MKR0010B12


Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina/PA 6.6, oplašeno s plastiko; Zaklep: medenina, oplašeno s plastiko

Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina/PA 6.6, oplašeno s plastiko; Zaklep: PA 6.6, oplašeno s plastiko



Priključek

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo