


Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGK170MKLFGSG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	4,5...30 DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...125
---------------------	------	-----------

Zaščita		IP 67
---------	--	-------

Mehanski podatki

Teža	[g]	68,6
------	-----	------

Mere	[mm]	28 x 28 x 52
------	------	--------------

Materiali		medenina oplašeno s plastiko; PA 6.6 črn
-----------	--	--

Material ulitega dela		medenina/PA 6.6, oplašeno s plastiko
-----------------------	--	--------------------------------------

Material slepe matice		medenina, oplašeno s plastiko / PA 6.6, oplašeno s plastiko
-----------------------	--	---

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------


**Vtičnica z možnostjo ožičenja**

SDOGK170MKLFKSG

Električni priključekSpajkalni priključek / crimp priključek: ...0,5 mm²**Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina/PA 6.6, oplaščeno s plastiko; Zaklep: medenina, oplaščeno s plastiko

Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina/PA 6.6, oplaščeno s plastiko; Zaklep: PA 6.6, oplaščeno s plastiko

**Priključek**

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____