
E60158

Priključni kabel z vtičnico

ADOGK120MKR0020B12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	4,5...30 DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Teža	[g]	1822,2
Mere	[mm]	28 x 28 x 52
Materiali		medenina oplaščeno s plastiko; PA 6.6 črn
Material ulitega dela		medenina/PA 6.6, oplaščeno s plastiko
Material slepe matice		medenina, oplaščeno s plastiko / PA 6.6, oplaščeno s plastiko
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

E60158

Priključni kabel z vtičnico

ADOGK120MKR0020B12


Električni priključek

Kabel: 20 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²


Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina/PA 6.6, oplaščeno s plastiko; Zaklep: medenina, oplaščeno s plastiko

Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina/PA 6.6, oplaščeno s plastiko; Zaklep: PA 6.6, oplaščeno s plastiko



Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo