


E60174



Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGJ120MSLFKPG



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	4,5...30 DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	55,3
Mere	[mm]	18 x 18 x 60
Materiali		medenina ponikljano
Material ulitega dela		medenina, ponikljano
Material slepe matice		medenina, ponikljano

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Vtičnica z možnostjo ožičenja

SDOGJ120MSLFPKG

Električni priključek

spajkani priključek: ...0,25 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M18, ravno; Oblikovano telo: medenina, ponikljano; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek

