

Priključni kabel z vtičnico

ADOGK170MSL005B17

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	4,5...30 DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-10...85
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Teža	[g]	550
Mere	[mm]	28 x 28 x 52
Materiali		medenina oplašeno s plastiko; PA 6.6 črn
Material ulitega dela		medenina/PA 6.6, oplašeno s plastiko
Material slepe matice		medenina, oplašeno s plastiko / PA 6.6, oplašeno s plastiko

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel z vtičnico

ADOGK170MSL005B17


Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina/PA 6.6, oplašeno s plastiko; Zaklep: medenina, oplašeno s plastiko

Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: medenina/PA 6.6, oplašeno s plastiko; Zaklep: PA 6.6, oplašeno s plastiko



Priključek

1	BU
2	BK
3	RD
4	WH
5	GN
6	BN
7	BN/GN
8	VT
9	YE
10	WH/GN
11	screen
12	BU/BK
13	RD/BK
14	GY
15	GN/BK
16	YE/BK
17	PK

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno
screen =	zaslon