


Giblivi spojnik za kodirnike

COUPLING 25-95-10-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 globina der Klemmnabe

Mehanski podatki

Teža	[g]	33,4
Mere	[mm]	Ø 25 / L = 32
Materiali		aluminij
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	zatezni moment vijakov: 120 Ncm
Zunanji premer D	[mm]	25
Notranji premer 1	[mm]	10
Notranji premer 2	[mm]	9,525 mm / 3/8" / 3/8 inch
Globina vpenjalnega pesta	[mm]	8
Vpenjalni vijak	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Dolžina	[mm]	32
Maks. obrat, mehanski	[U/min]	6000
Maks. aksialni premik gredi	[mm]	± 0,5
Maks. napačna poravnost radialne gredi	[mm]	± 0,35
Maks. kotni zamik	[°]	± 4,0

Opombe

Opombe	Prikazani podatki veljajo za spoje z zgornjimi izvrtinami pesta pri temperaturi okolice 23 °C. Vrednosti za radialni, kotni in aksialni premik so maksimalne vrednosti, ki med delom ne smejo sočasno doseči svojega maksimuma.
Embalažna enota	1 Kosov