


Sklopka z mehom

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 globina der Klemmnabe

Mehanski podatki

Teža	[g]	36,5
Mere	[mm]	Ø 20 / L = 29
Materiali		Prirobnica: 1.4404 (V4A/316L); Meh: 1.4571 (V4A/316Ti)
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	zatezni moment vijakov: 150 Ncm
Zunanji premer D	[mm]	20
Notranji premer 1	[mm]	6
Notranji premer 2	[mm]	10
Globina vpenjalnega pesta	[mm]	6,4
Vpenjalni vijak	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Dolžina	[mm]	29
Maks. obrat, mehanski	[U/min]	10000
Maks. aksialni premik gredi	[mm]	± 0,4
Maks. napačna poravnost radialne gredi	[mm]	± 0,25
Maks. kotni zamik	[°]	± 4,0

Opombe

Opombe	Prikazani podatki veljajo za spoje z zgornjimi izvrtinami pesta pri temperaturi okolice 23 °C. Vrednosti za radialni, kotni in aksialni premik so maksimalne vrednosti, ki med delom ne smejo sočasno doseči svojega maksimuma.
Embalažna enota	1 Kosov