


Vzmetna roka za kodirnike

ENCODER SPRING ARM



1 območje delovanja

Območje uporabe

Izvedba

za kodirnik z vpenjalno prirobnico

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-30...60

Mehanski podatki

Teža

[g]

527,1

Navodilo glede montaže

mogoča je namestitvev z obeh strani

Mere

[mm]

180 x 65,9 x 75

Zunanji premer

[mm]

300

Materiali

aluminij eloksirano; Vzmet: nerjavno jeklo (1.4310 / 301)

Pritezni vrtilni moment

[Nm]

4,3

E61438



Vzmetna roka za kodirnike

ENCODER SPRING ARM

Maks. kotni zamik	[°]	45
Sila aktivacije	[N]	10...30

Opombe

Opombe	Z lestvico
Embalážna enota	1 Kosov

diagrami in grafikoni

Navodilo glede montaže

