




Doppelkaefigzugfederklemme

Double cage clamps / 6 pcs.



Električni podatki

Maks. obremenilni tok [A] 10; (2,5 mm²)

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -40...105

Mehanski podatki

Teža [g] 36,3

Materiali deli pod tokom: bakrova zlitina pokositreno; PA

Pritezni vrtilni moment [Nm] 0,5

Opombe

Embalažna enota 6 Kosov

Električni priključek

0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 10...12 mm