


E70450



Priključni kabel

Edge-Gateway/Power cable M12



Območje uporabe

Uporaba

napajanje z napetostjo za edgeGateway

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

8...32 DC

Pogoji okolja

Skladiščna temperatura

[°C]

-40...105

Zaščita

IP 65

Mehanski podatki

Teža

[g]

111,5

Materiali

PBT-GF20

Opombe


Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PVC; FLRY-B

Priključek



E70450



Priključni kabel

Edge-Gateway/Power cable M12

Električni priključek - vtič



1	L+
2	N.C.
3	L-
4	N.C.