

E70454




Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

FC Splitter ye ProcessL

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E70455

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Izvedba	AS-i
---------	------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
--------------------------	----------------

Izhodi

Izhodi z maks. skupno tokovno obremenitvijo [A]	2
---	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-30...80
Zaščita	IP 68; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Teža [g]	49,5
Materiali	kovinski deli: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); gumijasto tesnilo za kontaktne zatiče: FPM; O-obroč: EPDM

Pribor

Dodatki (izbirno)	Momentni ključ: E70390
-------------------	------------------------

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega kabla

FC Splitter ye ProcessL

Električni priključek



Priključek

1	AS-i +
3	AS-i -

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,8 Nm